



図書原簿、図書分類簿



図書原簿記帳例(登録番号欄に数字の印刷のない型式)

登録番号欄に数字の印刷のない型式です。従って登録番号は1からすべて省略なしに記入します。

図書原簿B5判

2111	2000冊記入用	¥3,500+税
2110	3000冊記入用	¥4,700+税

1頁20行式




図書原簿記帳例 登録番号入

登録番号が最初から印刷されているタイプです。例えば1301から始まる場合は01の印刷文字の頭へ13を記入して1301とします。二行目以下は02、03………の頭への13は記入を省略できます。

登録番号入 図書原簿B5判

2118	2000冊記入用	¥3,500+税
------	----------	----------

各行に登録番号01→25、26→50 51→75、76→00を反復印刷入。1頁25行式




図書原簿用バインダー

2000	B5変形サイズ 26穴	¥2,050+税
------	-------------	----------




図書原簿用紙 ルーズリーフ式

2120	B5変形サイズ 26穴 100枚入	¥2,600+税
------	-------------------	----------



(ルーズリーフ式) 図書原簿用紙例

ご使用の場合は各ページ一番上の行の数字の項に登録番号を記入します。二行目の02又は52以下の頭への記入は省略可能。また、この原簿用紙はタイプライター用と手書用として両用できます。タイプライターで打つ場合はこの用紙の一行に二行打てます。




寄贈図書受付簿記帳例

この帳簿は寄贈書の受付の際の一般受入事務を行う前に記録する帳簿です。

寄贈図書受付簿

2113	B5判 2000冊記入用	¥3,500+税
------	--------------	----------



除籍図書簿記帳例


除籍図書を記帳して行く帳簿で、図書原簿と対照することによって、蔵書の総目録を表わすものです。

除籍図書簿

2112	B5判 2000冊記入用	¥3,500+税
------	--------------	----------

帳簿式目録の用紙です。


ルーズリーフ式になっていて、一分類に一枚宛使用します。



図書分類用紙

2114	B5判 4穴	¥1,950+税
2116	B5判 26穴	

100枚1包



図書分類用紙記帳例

一覧式雑誌受入カード

1215	タテ 125×ヨコ 185mm	¥1,400+税
------	-----------------	----------

100枚1包



図書分類簿表紙

2007	見出用紙 26穴	B5判	10枚	¥480+税
2004	バインダー 4穴	B5ファイルサイズ	1冊	¥2,350+税
2006	バインダー 26穴	B5ファイルサイズ	1冊	¥3,390+税

印鑑各種、印材

(原寸)

4117

(原寸)

4111

(原寸)

4110

(原寸)

4116

この印は寄贈図書に押して、寄贈者に感謝の意を表すと共にその氏名を長く記録する為に用いるもので、表題紙の表に押します。

寄贈印

4116	タテ型	印面 11 × 57mm	¥750+税
4117	ヨコ型	印面 57 × 11mm	
4110	タテ型 年月日入	印面 22 × 57mm	¥1,100+税
4111	ヨコ型 年月日入	印面 57 × 22mm	

4113

(原寸)

(原寸)

この印は図書館の所蔵を明示する為に用いるものです。また押印位置としては表題紙の裏面中央上部に押すのが普通です。

蔵書印 (つけ製)

4113	印面 30 × 30mm	¥24,700+税
------	--------------	-----------

※表記の定価は正方形蔵書印の価格です。
長方形の蔵書印をご希望の方はお問い合わせ下さい。

カードの左隅に押印し、分類記号等を記入することで、はっきりと分類記号がわかり便利です。

(原寸)

分類記号枠ゴム印

4115	印面 18 × 22mm	¥650+税
------	--------------	--------

払出図書の蔵書印や不要事項を抹消する時や、古書購入によって受け入れた図書の不要事項を抹消する時に用いられる印で、不要事項を抹消線で消して押印します。

(原寸)

消印

4114	楕円径 15 × 23mm	¥500+税
------	---------------	--------

この印は盗難や紛失等に備えて、通常人目につかない小判印を、自分の図書館で規定したページのノド (とじ目) の下方深いところや、小口・天地の裁断面などに押すためのものです。盗難・紛失した本を発見した場合の確認の目印になります。

(原寸)

隠印

4112	¥4,800+税
------	----------

※字数により価格は異なります。
※縦文字だけでなく横文字も可能です。

印鑑・印材のオリジナル書印を承っております。

例) 形状や文字の変更可能です。

●●先生寄贈
●●博物館 ●●会



この印は受入の記録をすると共に、受入図書と図書原簿との連絡をつけるために用いられるもので、受入日付と受入登録番号を明示するのが役目です。

令和・西暦・空白にもできますのでご指定下さい。



受入登録日付印

4121	楕円径 48 × 36mm	¥12,400+税
------	---------------	-----------

※ 10 文字まで定価で承ります。



ナンバーリング・インク



ナンバーリング

ナンバーリング

4140	B字体6桁 7様式	¥15,600+税
4139	C-7 8桁 小文字 7様式	¥24,000+税

ナンバーリングインク


4141	青色	1個	¥780+税
4142	黒色	1個	
4143	ナンバーリングパット	3個入	¥250+税

スタンプ台

4811	青色	1個	¥1,300+税
4812	赤色	1個	
4813	黒色	1個	

スタンプインク

4611	青色	1個	¥900+税
4612	赤色	1個	
4613	黒色	1個	



朱肉

4191	¥1,100+税
------	----------

回転日付印

4135	4号5連	07. 4. 13	¥2,480+税
4125	6号5連	07. 4. 13	¥2,200+税


回転数字印

4130	4号6連	123456	¥2,610+税
4120	5号6連	123456	¥2,480+税


符号ゴム印

4131	数字 (3号ゴシック体)	12345	¥1,300+税
4132	アルファベット (3号ゴシック体)	ABCD	¥2,600+税
4133	ひらがな (3号明朝体)	いろはに	¥4,000+税
4134	カタカナ (3号明朝体)	イロハニ	


目録カード各種



(1110) 練習用目録カード




(1113) 手書用目録カード 印刷カード用紙




(1111) 手書用目録カード 厚口

寸法 ヨコ タテ 125 × 75 mm	1111-100 手書用目録カード 厚口 乳白色 220キ口厚 100枚	¥660+税	1111-1000 1000枚	¥6,270+税
	1113-100 手書用目録カード 印刷カード用紙 淡クリーム色 220キ口厚 100枚		1113-1000 1000枚	
	1110-100 練習用目録カード 純白色 90キ口厚 100枚	¥280+税	1110-1000 1000枚	¥2,500+税



事務用 (基本) カード 1131




林式基本カード 1132

伊藤伊オリジナル

伊藤伊オリジナル

寸法 ヨコ タテ 125 × 75 mm	1131-100 事務用 (基本) カード 乳白色 220キ口厚 100枚	¥660+税	1131-1000 1000枚	¥6,270+税
	1132-100 林式基本カード 乳白色 220キ口厚 100枚		1132-1000 1000枚	



無地目録カード 印刷カード用紙 1003 ▶

無地目録カード 薄口 1002 ▶

無地目録カード 厚口 1001 ▶


1001-100 無地目録カード 厚口 乳白色 220キ口厚 100枚	¥560+税	1001-1000 1000枚	¥5,350+税
1002-100 無地目録カード 薄口 乳白色 175キ口厚 100枚	¥530+税	1002-1000 1000枚	¥5,100+税
1003-100 無地目録カード 印刷カード用紙 淡クリーム色 220キ口厚 100枚	¥620+税	1003-1000 1000枚	¥5,900+税
1011-100 無地色目録カード 黄色 黄色 220キ口厚 100枚		1011-1000 1000枚	
1012-100 無地色目録カード 赤色 赤色 220キ口厚 100枚	¥570+税	1012-1000 1000枚	¥5,500+税
1013-100 無地色目録カード 青色 青色 220キ口厚 100枚		1013-1000 1000枚	

寸法
ヨコ タテ
125 × 75 mm

貸出カード



黄色



桃色



青色

寸法
ヨコ タテ
75 × 125mm

ブックカード・帯出者カード等に学校名・団体名等の印刷も承りますのでお問い合わせ下さい。

帯出者カード、個人閲覧カード

1351-100 帯出者カード 白色 100枚	¥1,000+税	1351-1000 1000枚	¥9,800+税
1361-100 帯出者カード 黄色 100枚		1361-1000 1000枚	
1362-100 帯出者カード 桃色 100枚	¥720+税	1362-1000 1000枚	¥6,800+税
1363-100 帯出者カード 青色 100枚		1363-1000 1000枚	



赤色



青色



オレンジ色




茶色

寸法
ヨコ タテ
75 × 125mm

カード頭部にカラー（6種類）の鮮明な帯が印刷しているので、学年別にカラー分けができ、検索のスピード・アップにも効果抜群です。

帯出者カードC型

1300-100 赤色 100枚	¥660+税	1300-1000 1000枚	¥6,050+税
1301-100 青色 100枚		1301-1000 1000枚	
1302-100 オレンジ色 100枚		1302-1000 1000枚	
1303-100 茶色 100枚		1303-1000 1000枚	
1304-100 緑色 100枚		1304-1000 1000枚	
1305-100 灰色 100枚		1305-1000 1000枚	



ブックカード A型



ブックカード B型




ブックカード C型

寸法
ヨコ タテ
75 × 125mm

ブックカード

1311-100 A型 100枚	¥660+税	1311-1000 1000枚	¥6,050+税
1312-100 B型 100枚	¥720+税	1312-1000 1000枚	¥6,800+税
1313-100 C型 100枚	¥720+税	1313-1000 1000枚	¥6,800+税

貸出カード



貸出期間票
1391



返却期日票 4列タイプ
1392



返却期日票 3列タイプ
1394



返却期日票 B型
1393

寸法
ヨコ タテ
76 × 125mm

1391	のりなし 貸出期間票	500枚	
1392	のりなし 返却期日票 A型4列タイプ	500枚	¥900+税
1394	のりなし 返却期日票 A型3列タイプ	500枚	

上質紙使用 55キロ厚

寸法
ヨコ タテ
76 × 125mm

1391-B	のり付 貸出期間票	300枚	
1392-B	のり付 返却期日票 A型4列タイプ	300枚	¥1,600+税
1393-B	のり付 返却期日票 B型	300枚	

上質紙使用 70キロ厚

ブラウン式貸出用品



1319



1619

ブラウン式ブックカード

1319-100	W47 × H82	100枚入	¥290+税
1319-1000		1000枚入	¥2,700+税


上段には図書の登録番号を、下段には書名を記入して使用します。

ブラウン式見出カード 1/2山切

1619	W50 × H93	100枚入	¥780+税
-------------	-----------	-------	--------




1359



2339

ブラウン式ポケット 無地

2339-100	W50 × H61	100枚入	¥700+税
2339-1000		1000枚入	¥6,900+税



ブラウン式貸出カード容器

3029	W75 × D400 × H55		¥9,300+税
-------------	------------------	--	----------

一容器中に、貸出券とブックカードが組まれた状態で約220組入ります。
※現行品完売後に廃盤を予定しております。


ブラウン式貸出券

1359-100	ブルー色 100枚入			1359-1000	1000枚入		
1369-100	ピンク色 100枚入	¥900+税		1369-1000	1000枚入	¥8,700+税	
1379-100	クリーム色 100枚入			1379-1000	1000枚入		


W50×H61

登録者一人に、1枚以上、図書館規定の枚数を発行します。
利用者は住所・氏名・電話番号などを記入して使用します。

ブラウン式図書貸出と返却の順序



① 貸出券を貸出図書に添えて貸出係に出す



② ポケットとカードの登録番号を対照する



③ 貸出券に、抜き出したカードを入れて、50音又はアルファベット順にファイルして保管



④ 図書は貸出す



⑤ 図書の返却ファイルから貸出券とカードを取り出す




⑥ カードはポケットへ戻して書架へ



⑦ 貸出券は本人に返す

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

ブックポケット



ブックポケット 無地 (印刷なし)
2331 2331-B



ブックポケット 注意事項印刷入
2334 2334-B




【オリジナル製作】ブックポケットに学校名・団体名等の印刷も承りますのでお問い合わせ下さい。



のり付透明ブックポケット

2336	100枚	¥4,100+税
-------------	------	----------

材質：PP (ポリプロピレン)
透明度が高く丈夫な素材を使用しています。




のり付透明シンプルブックポケット

2330	100枚	¥3,200+税
-------------	------	----------

材質：塩化ビニール



カードを差し込みやすく、差込口補強の二重折込全製品に採用。




のりなしブックポケット

2331-100	無地	100枚入	¥720+税
2334-100	注意事項印刷入	100枚入	¥770+税

寸法
ヨコ タテ
92 × 95 mm

のり付ブックポケット

2331-B-100	無地	100枚入	¥1,400+税	2331-B-1000	1000枚入	¥13,500+税
2334-B-100	注意事項印刷入	100枚入	¥1,450+税	2334-B-1000	1000枚入	¥14,000+税



図書貸出用品



特徴

- ① 落としても割れにくい素材
- ② 汚れが落としやすい素材
- ③ 軽量で使いやすい

代本板 (代本板用ラベル10枚付)

4221	W130 × D23 × H210	10個入	¥3,740+税
-------------	-------------------	------	----------

基材 硬質ポリエチレンを使用

代本板用ラベル

2246	W21 × H205	500枚入	¥600+税
-------------	------------	-------	--------

※代本板に挟んで貸出先や貸出図書の諸記録を表示するラベルです。

かんたん除菌ボックス



ボタンを押すだけでかんたん除菌

除菌効果が高い波長253.7nmの紫外線ランプを使用し、45秒でウイルスや菌を取り除きます。ダブルセンサで扉が完全に閉まっているかを感知し、不完全だと作動しない安心設計です。棚板一枚につきB5サイズの本なら2冊置けるので、一度に最大8冊の除菌が可能です。学校図書館や小規模施設でも気軽に使えるコンパクトな卓上型除菌ボックスです。



使用方法
案内サイン付き

主電源

主電源のON/OFFを行います。電源が入っている時は白色に点灯します。

スタートボタン (ランプ付)

運転開始はスタートボタンを押すだけです。運転中は緑色に点灯します。運転ランプが消灯したら除菌終了です。

点検窓

紫外線ランプの点灯を確認できます。紫外線をカットするフィルム付きガラスです。



紫外線ランプ

深紫外線（波長253.7nm）により、ウイルス・細菌を除菌することができます。紫外線ランプは交換可能で長くお使い頂けます。

ダブルセンサ (内蔵)

扉が開くと、瞬時に紫外線ランプが消灯します。上下2箇所にセンサがあるため、扉の「開」を確実に検知します。

かんたん除菌ボックス の使い方



①扉を開け、重ならないように除菌したいものを入れます。



②扉を閉め、緑のスタートボタンを押します。（扉が開いていると紫外線ランプは点灯しません）



③除菌が始まると緑の庫内の紫外線ランプ（青色）と緑の運転ランプが点灯します。除菌が終了すると自動で消灯します。

【試験結果】													
A. 大腸菌（ <i>Escherichia coli</i> NBRC3972）※ CFU：Colony Forming Unit の略で、増殖できる菌数＝生菌数を表す 接種菌数：3900 CFU /プレート													
照射時間 (秒)	① 生菌数	① 除去率	② 生菌数	② 除去率	③ 生菌数	③ 除去率	④ 生菌数	④ 除去率	⑤ 生菌数	⑤ 除去率	⑥ 生菌数	⑥ 除去率	
30	10	99.7%	0	100.0%	10	99.7%	85	97.8%	85	97.8%	120	96.9%	
45	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	5	99.9%	0	>99.8%	15	99.6%	
60	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	
生菌数単位：CFU /プレート													
B. 黄色ブドウ球菌（ <i>Staphylococcus aureus</i> NBRC12732）接種菌数：5000 CFU /プレート													
照射時間 (秒)	① 生菌数	① 除去率	② 生菌数	② 除去率	③ 生菌数	③ 除去率	④ 生菌数	④ 除去率	⑤ 生菌数	⑤ 除去率	⑥ 生菌数	⑥ 除去率	
30	5	99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	5	99.9%	15	99.7%	10	99.8%	
45	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	
60	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	0	>99.9%	
生菌数単位：CFU /プレート													

上記の通り、①～⑥の全ての場所において大腸菌および黄色ブドウ球菌のいずれに対しても、紫外線を45秒の照射することで99%以上の除菌効果が確認できました。

かんたん除菌ボックス

NEW E-7444	棚板 3 段	W510 × D460 × H615	¥298,000+税
NEW E-7444S	棚板 4 段		¥312,000+税

本体 ステンレス 電源100V 50/ 60Hz 消費電力 紫外線ランプ10W
コードの長さ（アース線付き）2.5m 紫外線カットフィルム付きガラス
使用方法案内サイン付き
※棚板3段タイプは棚板を追加で購入することで最大棚板 4 段まで設置可能です。

かんたん除菌ボックス 交換用紫外線灯（蛍光灯＋グロー球）



NEW E-7444K	¥5,500+税
-------------	----------

LESSER STAND レッサースタンド（飛沫感染防止ボード用スタンド）



アクリルボードを挟むだけで、簡単に飛沫感染防止対策ができるデザイン性に優れたカラースタンドです。

カラーは6色。お好みや部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
お手持ちのアクリルボードや、別売の透明アクリルボードを挟んでお使いいただけます。



LESSER STAND レッサースタンド

NEW E-7450	W200 × D30 × H170	¥2,160+税
------------	-------------------	----------

材質：ABS（BKのみPP） 厚さ3～5mm対応のアクリルボードスタンド
※色は6種の中からお選び可能です。

アクリルボード（別売）

E-7451-3	厚さ 3mm	W600 × H500	¥6,000+税
E-7451-5	厚さ 5mm		¥8,200+税
E-7452-3	厚さ 3mm	W900 × H600	¥12,000+税
E-7452-5	厚さ 5mm		¥16,200+税
E-7451K-3	厚さ 3mm	W600 × H500 開口 W220 × H120	¥7,600+税
E-7451K-5	厚さ 5mm		¥9,800+税
E-7452K-3	厚さ 3mm	W900 × H600 開口 W440 × H150	¥13,600+税
E-7452K-5	厚さ 5mm		¥17,800+税

※アクリルボードの色もカラーに変更可能です。（別途費用）
※大きさに応じて、特寸でのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

オリジナルの衝立を製作可能です。お気軽にご相談ください。



66-001型



66-002型



66-003型


抗ウイルスブックカバー



抗ウイルス機能
SIAA ISO 21702
抗ウイルス加工 (SIAA登録)

抗菌機能
SIAA ISO 22196
for 抗菌 (SIAA登録)

UV
カット



多くの人の手に触れるものだから
「抗ウイルス ブックカバー」で安心・安全な書籍に

伊藤伊製ブックカバー「クリアタックロール」の従来の仕様をそのまま残し、ウイルスや細菌などの病原体に対する感染対策のために開発された製品です。抗ウイルス、抗菌性両方のSIAA (抗菌製品技術評議会) 登録フィルムを使用した世界唯一のブックカバーフィルムです。^{※1} 基材はポリオレフィン系のフィルムを使用しており焼却しても塩素ガスなどの有害物質の発生はありません。

※1 抗ウイルスおよび抗菌の認証を受けた透明フィルム。2020年10月現在



抗ウイルス ブックカバー				
NEW	EUC-3630	A4版 (60冊目安)	36cm × 30m	¥49,800+税
NEW	EUC-3030	B5版 (70冊目安)	30cm × 30m	¥43,000+税
NEW	EUC-2530	A5版 (80冊目安)	25cm × 30m	¥37,000+税

抗ウイルス抗菌ソフトシート



マス目入りでカットしやすく
気になる場所に簡単に切り貼りできる

「リケガード™フィルム (RIKEGUARD® FILM)」は、抗菌・抗ウイルス性および安全性を認証する「SIAA」を世界で最初に取得したフィルムです。

ソフトタイプは、様々な企業様向けに出荷実績のあるフィルム製品です。自由に切り貼りができ、多くの人の手に触れる場所に簡単に貼れます。



リケ+ガード™

抗ウイルス 抗菌ソフトシート

NEW EUC-2030 5枚入り 20 × 30cm ¥3,280+税

粘着剤
付き

5枚
入り

フィルム表面の特定ウイルスを99.99%減少
エンベロープ有り／無しの両種のウイルスに効果を発揮

抗菌加工されていない製品の表面と比較し、
細菌増殖割合が1／100以下に抑制

安心のSIAA登録フィルム
SIAAが定めた基準をクリアした安心・安全な製品です。

SIAAとは
適正で安心できる抗菌等加工製品の普及を目的とし、
抗菌製品メーカーや抗菌試験機関が集まってできた団体。
SIAA マークを取得には下記 3 点を満たす必要がある。

- ①抗ウイルス (抗菌) 性能
- ②安全性
- ③適正な表示

<https://www.kohkin.net/siaa.html>


リケンテクノス株式会社
<https://www.rikentechnos.co.jp/>

【参考品】 リケガード
<https://www.rikentechnos.co.jp/product/guard/>

主なウイルスの形態と種類		
	エンベロープあり	エンベロープなし
形 態		
代 表 例	・インフルエンザウイルス ・SARS ・コロナウイルス	・ノロウイルス ・アデノウイルス ・ライノウイルス (風邪の原因)
殺 菌 方 法	・石鹼 ・アルコール	・次亜塩素酸水 ・消毒液 (例：カビキラー、キッチンハイター)
治 療 薬	・タミフル ・リレンザ ・イナビル	なし


※ウイルスはエンベロープあり・エンベロープなしに大別される

エンベロープなし
ATCC VR-782 性能評価 (24 時間後)



試験品	保管条件	感染 価対数値	対数 減少値
一般 コーティング	25℃暗所 24 時間後	4.9	-
リケガード™ コーティング		<0.8	4.1

エンベロープあり
ATCC VR-1679 性能評価 (24 時間後)



試験品	保管条件	感染 価対数値	対数 減少値
一般 コーティング	25℃暗所 24 時間後	5.1	-
リケガード™ コーティング		<0.8	4.3

【抗菌について】
SIAA は、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。本製品は医薬品ではありませんので、すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。SIAA の安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

【抗ウイルスについて】
SIAA は、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。本製品は医薬品ではありません。製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAA の安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。SIAA の安全性基準に適合しています。抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

ライブラリークロス

丈夫な素材で、しっかりふきとり

テーブルや書架、フィルムコーティングされた本の汚れを簡単に落とすことができ、毎日のお掃除にお使いいただけるクロスです。



「やわらか不織布」は、濡らして絞っても使える丈夫な不織布を使用しており、1枚で館内中の清掃にお使いいただけます。柔らかいので、ガラスや鏡面でも傷がつきません。アルコールや次亜塩素酸水を含ませても変質しないので、消毒作業に最適です。

ライブラリークロス「やわらか不織布素材」30枚入り

NEW E-7448 320×335mm ¥590+税

材質 レーヨン・ポリエステル素材(吸水性、耐熱性、強度に優れた素材)
※RoHS(特定有害物質使用制限)指令適合

アルカリクリーナー

図書館用具やフィルムコーティングした書架などの
洗浄・除菌に最適です。

伊藤伊のアルカリクリーナーは、pH13.1のアルカリ性を持つアルカリイオン洗浄水で、水の力だけで洗浄・除菌・消臭・防錆・静電気除去といった効果を発揮します。さらに、使用後はマイナスイオンが表面に付着してコーティングされることで、一定期間汚れの再付着を防止します。皮膚一次刺激性試験や急性経口毒性試験にも合格しており、手肌にもやさしく、安心してお使いいただけます。

アルカリクリーナー

NEW 6601101 ¥1,500+税

300ml プッシュノズル付
*詰め替えタイプもございます。お問い合わせください。(66-004型)





「マイクロファイバー」は、髪の毛の1/400の超極細繊維を使用し、発塵・残留イオンが非常に少ないクロスです。管理レベルの高い貴重本や博物館などのクリーンエリアでの清掃にもお使いいただけます。ソフトエッジ効果で汚れを除去し、水洗いで繰り返しご使用いただけます。アルコールや次亜塩素酸水を含ませても変質しないので、消毒作業に最適です。

ライブラリークロス「マイクロファイバー」5枚入り

NEW E-7449 230×230mm ¥1,800+税

材質 ポリエステル素材(耐熱性、強度に優れた素材)
※RoHS(特定有害物質使用制限)指令適合



※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

Hydro Ag⁺ アルコールスプレー

シュッとひと吹き、さっと拭ける。
書籍や館内を簡単「持続除菌」

Hydro Ag⁺は、高濃度のアルコールによる除菌効果に加えて、銀系抗菌剤と超親水コートにより乾いたあとも銀イオンが抗菌し、図書館内における感染リスクを抑制します。99.99%の高い除菌力と長期間続く抗菌作用で、表紙がフィルムコーティングされた書籍や図書館の様々な箇所にお使いいただけます。



人体へのリスクを防ぐ高い安全性

経口毒性	GHS 区分は「区分外」(LD50 > 2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS 区分は「区分外」(無刺激)
皮膚感作性	LLNA:BrdU-ELISA 法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames 試験 陰性
発がん性	IARC ランク 1、2A、2B 該当物質なし

Hydro Ag⁺ アルコールスプレー

NEW E-7445 ¥3,000+税

480ml アルコール80% [配合成分]エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

Hydro Ag⁺ アルコールクロス 詰替用

NEW E-7446 140mm×180mm ¥770+税

100枚入り アルコール80% [配合成分]エタノール、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤

Hydro Ag⁺ アルコールクロス 専用ボトル

NEW E-7447 100mm×100mm×180mm ¥330+税

※Hydro Ag+アルコールクロス詰替用の専用ボトルになります。※クロスは含まれません。

[注意] 素材によっては変色、変質場合があります。アルコールに弱い素材には十分ご注意ください。手指消毒には使えません。

アルコール79 手指消毒スプレー 霧タイプ


伊藤伊の手指消毒液

原料はエタノールと精製水だけ。添加物ゼロの手指消毒用スプレーです。




長期間にわたり除菌性能を発揮

銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせたHydro Ag+技術によって、アルコールが蒸発した後も持続的に微生物の増殖を抑制します。




従来のアルコール除菌にない「持続除菌」性能

従来のアルコール除菌性能に銀の持続性をプラス。



幅広い菌やウイルス・カビに効果を発揮

HydroAg+は、細菌だけでなく、ウイルスやカビ等、さまざまな微生物の増殖を抑制します。



※全ての微生物への効果を保証するものではありません。対象となる微生物についてはお問い合わせください。

アルコール79
手指消毒スプレー霧タイプ
(800ml)

NEW E-7454 ¥3,700+税

800ml
[配合成分]エタノール79%、精製水21%
※消毒用エタノール代替品
※適用法令/消防法危険物第四種アルコール類

[使用上の注意]
●引火する恐れがありますので、火気の近くで使用しないでください。●直射日光を避け、高温にならない場所に設置・保管してください。●本品が眼にはいらないように注意してください。眼に入った場合は直ちによく水洗いしてください。



ビニール糊/姫糊



純粋ビニールを原料とする純白で強力な合成接着剤で、膠以上の粘着性、接着性を持っており、一旦乾燥すると透明固形ビニールとなります。

■用途

紙以外に、木、皮革、布の接着も可能です。但し、ゴム、ビニールには不向きです。

ビニール糊 白		
5912	200g	¥900+税
5905	500g	¥1,450+税
5910	1000g	¥2,300+税
5904	詰替用 200g	¥750+税
5954	20g	¥500+税

5912 はゴム刷毛柄付が付属しています。
ゴム刷毛の詳細は P. ●

白糊と同じ接着効果を持ち、更にビニール製品の接着にも可能で、ビニール引きの本の表紙等には最適接着剤です。一旦乾燥すると透明固形ビニールとなります。

■用途

白糊では接着できない、ビニールに対し紙、木、革、布等の接着が可能です。但し、ビニールとビニールは接着できません。

ビニール糊 赤		
200g		
5913	¥1,250+税	

ゴム刷毛柄付が付属しています。
ゴム刷毛の詳細は P. ●

ビニール糊 赤		
詰替用 200g		
5903	¥1,000+税	

ビニール糊赤よりも更に用途を広げて接着力を強化したタイプです。布表紙にラベル等を貼るのに最適なビニール糊です。使用は通常のビニール糊と同様です。

ビニール糊 S 200g		
5914	¥1,450+税	

ゴム刷毛柄付が付属しています。
ゴム刷毛の詳細は P. ●

無酸性糊

紙に優しい無酸性の中性糊です。
乾いた後も弾力性があり、
経年変化に強い製品です。

製本用無酸性糊 ブックグレー1kg		
5920	¥11,000+税	




米を原料にして作られた姫糊は、昔からクローズ貼り、表紙側見返し貼り、和本製本等に広く用いられています。用途に合わせて、水で薄めて使用しますが、ビニール糊と混ぜて使うこともできます。

姫糊 1000g		
5950	¥1,850+税	




製本材料



542	A5判用 10冊分	148 × 216 mm	¥3,000+税
543	B5判用 10冊分	182 × 263 mm	¥3,800+税
546	A4判用 5冊分	213 × 303 mm	¥3,400+税

色：青鼠・深緑 A4判は厚口ボール紙使用。
※サイズにより、受注作成になる場合があります。



5331	文庫判用 10冊分	105 × 154 mm	¥500+税
5332	新書判用 10冊分	105 × 181 mm	
5333	B6判用 10冊分	128 × 188 mm	¥600+税
5334	A5判用 10冊分	148 × 216 mm	¥780+税
5335	B5判用 10冊分	182 × 263 mm	¥1,200+税
5336	A4判用 10冊分	210 × 303 mm	¥1,800+税

各判共10冊分1包 (T目)

花布は中身の背の端の飾りとして付けた方が体裁よく製本が引き立ちます。表紙の色と対象的な色を御選び下さい。

花布		
5514	10本(約4〜8冊分)	¥450+税

ご注文の際には何色系のものとご指示下さい。 長さ約485mm

背の芯になる紙です。丸背本には丸背用地券紙を、角背本には角背用ボール紙を用います。

背芯		
5521	丸背用地券紙	63 × 266 130冊分 50冊分 ¥580+税
5522	角背用ボール紙	



5344	A5判用	308 × 230 mm	¥760+税
5345	B5判用	380 × 270 mm	¥860+税
5346	A4判用	440 × 320 mm	¥1,800+税

色上質紙、40枚入 クリーム色・藤色(Y目)
二つ折りにしてご使用下さい。

縦書きの原稿用紙等を日本古来の和装本で仕立てられる材料セットです。



和装本材料セット 2冊分		
6607		¥1,300+税

材料セット内容：約B5判寸法用 2冊分1組

●表紙(しんく色・あい色) ●綴じ糸用高級糸 ●こより紙 ●角紙 ●表題紙

和装本材料セットの他に最小限必要なもの

●ビニールのり (No.5901、No.5954)

●目打ち (No.6615、No.6625) ●ブック針 (No.6618)

麻はかがりとじ本製本及び打抜き式製本等に用います。
つなぎの力として用いる場合に接着面積が広がる場所が特徴です。

平麻		
5515	1束(7〜8冊分)	¥490+税

長さ約1700mm


ばらばらのページ等をぬい綴じるための糸です。
紙を傷めない柔らかさと強くて切れない丈夫さが特徴です。

麻番20番手・3本縫り・太さ約0.5mm


亜麻糸		
5512	小玉(約50m)	100冊分 ¥730+税
5513	大玉(約700m)	1500冊分 ¥3,600+税




製本材料



一般には大巻のものが市販されていて大巻一本で数百冊の表紙クロスが取れるので、当社では使用しやすいよう、各判に最適な寸法に切って販売しております。



5311	文庫判用	180 × 1070 mm	¥600+税
5312	新書判用	200 × 1070 mm	¥650+税
5313	B6判用	220 × 1070 mm	¥730+税
5314	A5判用	250 × 1070 mm	¥820+税
5315	B5判用	300 × 1070 mm	¥1,000+税
5316	A4判用	340 × 1070 mm	¥1,100+税
5317	B4判用	405 × 1070 mm	¥1,400+税
5318	切り売り1mに付	1000 × 1070 mm	¥2,300+税



製本用具

製本用目打は総金製でなければなりません。一般の千枚通しでは柄が木でできているため叩く度に柄が割れたり刃先が柄に入ってしまう。

6625	針先寸法 長さ 50mm φ 2.3mm	¥750+税
------	----------------------	--------

6615	針先寸法 長さ 50mm φ 2.3mm	¥900+税
テープ製本B法用		

6621	長さ 30mm φ 1.8mm	¥950+税
テープ製本HB法用		

背クロス製本のボールの面化粧上張り用として用います。寸法は布クロスに準じます。

5321	文庫判用	180 × 1070 mm	¥200+税
5322	新書判用	200 × 1070 mm	¥220+税
5323	B6判用	220 × 1070 mm	¥250+税
5324	A5判用	250 × 1070 mm	¥260+税
5325	B5判用	300 × 1070 mm	¥340+税
5326	A4判用	340 × 1070 mm	¥380+税
5327	B4判用	405 × 1070 mm	¥460+税
5328	切り売り1mに付	1000 × 1070 mm	¥850+税

背固めの力として用い、簡易製本の「のど」の繋ぎの力として使用します。

5301	文庫判用	140 × 1070 mm	¥150+税
5302	新書判用	160 × 1070 mm	¥170+税
5303	B6判用	170 × 1070 mm	¥180+税
5304	A5判用	200 × 1070 mm	¥220+税
5305	B5判用	250 × 1070 mm	¥270+税
5306	A4判用	290 × 1070 mm	¥300+税
5307	B4判用	355 × 1070 mm	¥380+税
5308	切り売り1mに付	1000 × 1070 mm	¥800+税



ユニクロ目打

製本用具


針先はとがりすぎないもので、特に錆止めを施した製品です。

6618	長さ 65mm φ 1.3mm	¥780+税
------	-----------------	--------

少量の紙載には一般に用いられている小刀等では刃全体を使えないので製本にはこれを広く用いています。

6631	刃渡り 約 42mm	¥3,500+税
------	------------	----------

目打を打込むのに金づちがはずれて、手を怪我する危険があり、木づちは小口が割れたりしますが、檣矢は安全堅牢で適宜な重量と、くり抜き柄がついていますから使用しやすく安全です。



6612	W310 × D45 × T30 (柄 W100 含む)	¥2,700+税
------	------------------------------	----------



糊盆

※糊盆(蓋付)には、刷毛は付属していません。

目打等が折れぬように軟質木材で作った打抜板です。

6613	W290 × D190 × T15	¥1,500+税
------	-------------------	----------

ビニール糊又は膠を背固に使用した後に寒冷紗やハترون紙の上を摩擦して密着させるのに用います。

6622	W80 × φ 30	¥900+税
------	------------	--------

糊が乾燥後は指で簡単にはがせ、洗わなくても済み、大変便利な刷毛です。

5909-B		¥450+税
--------	--	--------

5907	小 刷毛幅 15mm	¥230+税
------	------------	--------

糊刷毛は水に浸した時、毛先が一樣に揃い毛元の腰が強いものを良品とします。この点を充分考慮した極上毛を使った特製品です。製本の中で重要な糊仕事の手下手は刷毛の良否でまります。

6641	刷毛幅 115mm	¥2,400+税
------	-----------	----------


木製糊盆の場合、不使用期間中に隙間ができて水もれをしたりカビが生じたりします。当社アルミ製糊盆はこの欠点を除去し、刷毛保存のできる蓋が付いています。(ビニール糊刷毛及び糊刷毛は別売です。)

6642	内寸 W230 × D170 × H50	¥5,300+税
------	----------------------	----------

製本用具




締機械は、製本前の悪い癖を直す時のならしや全体の癖直し、厚紙やボール紙等を合わせる時、背の山出し、背固め又は背を洗う時、ドリルを用いる時、また紙截に、更に最後に必ず用いなければならないプレス乾燥仕上げ締め等に多く用いられる、製本の必需具です。



■特徴
木製とは異なり、ひび割れなども無く女性でも扱いやすい
軽量アルミ製です。(重量：5.4kg)

締機械 (締板5枚付)
6941 ¥58,000+税
締板 (A4判用3枚・A5判用2枚) 付



くせ直し・ならし・仕上プレスに使用。
打抜き製本用穴開け・かがり綴じや平麻埋め込み用の切り込みで使用。
丸背の山出し・寒冷紗貼り仕上げ用に使用。

締機械でプレス乾燥の時に本の間に一冊毎に挟んで使います。締機械には1組分付属しています。

締板 (5枚入)
6940 ¥3,200+税
5枚1組 (A4判用3枚・A5判用2枚)



テープ製本用品

気軽に始められる製本用具をセットにしました。

〈セット内容〉
① 打抜板ライト ② 樫矢 ③ ユニクロ目打
④ クリップ (1組) ⑤ ブック針 (2本入) ⑥ ゴム刷毛


入門セット
6609 ¥4,800+税



テープ製本で表紙と中身をつなぐ丈夫なテープです。耐久性に富んだ腰のある強力布地を使っており、台紙には15mmにスリッターが入っているため、中身の背の先端に正確に貼ることができます。



粘着白テープ
5160 45mm x 10 m ¥2,000+税
一巻約25冊分です。



テープ製本で背表紙の修理に使う丈夫なクロステープです。裏面塗布糊は強力接着性のもので、裏紙を剥がすだけで接着できます。

粘着カラーテープの巾は次の目安のものを使用して下さい。
本の厚みが3.5cm以下は3号 (7.5cm巾)
本の厚みが3.5cm～7cmまで4号 (10cm巾)

粘着カラーテープ
5163 3号 75mm x 10 m ¥2,900+税
5164 4号 100mm x 10 m ¥3,900+税
色：青 3号、4号共一巻約40冊分です。

表紙の作り方

Start

背表紙に使う粘着カラーテープの長さは、表紙天地寸法+3cm。

粘着カラーテープの中央に背芯を貼る。要領は、テープの裏台紙をつけたまま、台紙を上にし、テープの左端に背芯を置く。テープの右端を背芯の右端に合わせて折曲げ、折り目をつける。

テープの台紙をはがして、テープの折り目に背芯の右端を合わせて貼る。


粘着カラーテープに表紙背側を貼る。表紙と背芯の間隔は、丸背の本が6mm、角背の本が7mm。

粘着カラーテープの天地余分を折り返す。


Goal

表紙を返し、乾いた布でテープをこすり、テープと表紙を密着させて完了。






伊藤伊粘着テープ製本B法



中身の修理




破損の多い箇所
①のど (表紙の裏と身とのつなぎの破損)
②溝 (表紙の表と背とのつなぎの破損)
③背固めの破損




※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

和装本 四つ目綴じ



綴じる中身の紙を二つ折りにする。
無地の中身紙も2枚折っておく。




中身の綴じる方を右側にして、ページ順に揃えて、二つ折りの無地の紙2枚ではさみ、天地をクリップで固定する。

背の先端から8mm、天及び地からは5cm位に仮綴じ用の小さな穴をあける。

こよりの紙を斜めに切り、3分の2位までこよりを2本よる。

仮綴じ用の穴に、こよりを通す。抜けないようにコブができるまで回して丸める。




コブは平らにつぶし、よっていない部分のこよりは、3～4mm残して切り落とす。③～⑥はホチキスで綴じても良いが綴じた針は平らにつぶしておく。

15mm×3cmの色紙2枚を図のように背の天と地の角に正確に糊で貼る。この角布(角紙)は無ければ貼らなくても良い。

表紙は、中身より天地及び幅寸法プラス3cmのものを2枚用意する。

中身の中央部分2ヶ所に糊を塗り、表紙裏側の先端8mmのところに、中身の背を合わせて貼り付ける。天地の表紙余分は均等に。




中身の背に定規を置き、表紙にヘラや目打ち等で折り目をつけ中身と同じ大きさに、背から折り返す。背の折り返しの次は、天・地・前小口の順で丁寧に折り返す。

折り返した表紙の角4ヶ所をハサミを入れて切り落とす。もう片側の表紙も⑨から同じ手順。

背の先端から1cm上に、天から2cm、地から2cmに各1ヶ所。残りを3等分にして2ヶ所。計4ヶ所大きめの穴をあける。

糸の長さは天地寸法の約4倍。糸の最後尾をクリップで押さえて図1～14順に綴じていく。注: ①から入った穴を⑥～⑦でとはして進むのがポイント。



⑩の図6～7の糸を中にはさんで、残った糸の先端と、戻ってきた糸の先端で、丸結びにする。結び玉を隠すには、結び玉のある穴から、針を背中に斜めに出し、2本の糸を通して背中の方に引き出す。余分の糸は切り落とし紙の間に隠す。

前小口に5mm位に糊を引き、一枚目の無地の中身を付ける。反対側も同じ。

表紙側に題名をいれて、貼ればできあがり。

ビニールレザー（オールマイティー）

スタンダードなレザーになります。汚れが付きにくく落としやすい加工と共に、強い耐アルコール性能を持っているため、お手入れもしやすく使いやすい素材です。防災協会認定のJIS1091難燃テストにも合格済。

※画像と実物の生地は色が異なる場合がございます。見本をお貸しすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。





L-6526 (8640)	L-6527 (8641)	L-6528 (8642)	L-6529 (8645)	L-6530 (8644)	L-6531	
L-6532 (8646)	L-6533 (8643)	L-6534 (8648)	L-6535 (8655)	L-6536 (8670)	L-6537 (8647)	L-6538 (8652)
L-6539 (8654)	L-6540 (8649)	L-6541 (8650)	L-6542 (8657)	L-6543 (8658)	L-6544	L-6545 (8665)
L-6546 (8660)	L-6547 (8656)	L-6548	L-6549 (8653)	L-6550 (8659)	L-6551 (8661)	L-6552 (8672)
L-6553 (8662)	L-6554 (8663)	L-6555 (8664)	L-6556 (8711)	L-6557 (8666)	L-6558 (8667)	L-6559 (8668)
L-6560 (8669)	L-6561 (8651)	L-6562 (8671)	L-6563	L-6564 (8673)	L-6565 (8674)	L-6566 (8675)
L-6567 (8712)	L-6568	L-6569 (8724)	L-6570 (8680)	L-6571 (8677)	L-6572	L-6573 (8718)
L-6574 (8736)	L-6575 (8730)	L-6576 (8679)	L-6577 (8678)	L-6578 (8676)	L-6579 (8742)	L-6580 (8699)
L-6581	L-6582 (8686)	L-6583 (8685)	L-6584 (8684)	L-6585 (8705)	L-6586 (8687)	L-6587










L-6588 (8692)	L-6589 (8691)	L-6590 (8690)	L-6591 (8693)	L-6592 (8681)	L-6593 (8697)	L-6594 (8698)
L-6595 (8704)	L-6596 (8708)	L-6597 (8694)	L-6598 (8695)	L-6599 (8702)	L-6600 (8703)	L-6601 (8709)
L-6602 (87060)	L-6603 (8700)	L-6604 (8696)	L-6605 (8701)	L-6606 (8707)	L-6607 (8710)	L-6608 (8689)
L-6609 (8715)	L-6610	L-6611 (8721)	L-6612 (8713)	L-6613 (8714)	L-6614 (8720)	L-6615 (8717)
L-6616 (8723)	L-6617 (8722)	L-6618 (8727)	L-6619 (8726)	L-6620 (8719)	L-6621 (8729)	L-6622 (8728)
L-6623 (8716)	L-6624 (8733)	L-6625 (8731)	L-6626 (8725)	L-6627 (8753)	L-6628 (8735)	L-6629 (8734)
L-6630 (8732)	L-6631 (8737)	L-6632	L-6633 (8683)	L-6634 (8747)	L-6635 (8741)	L-6636 (8738)
L-6637 (8744)	L-6638 (8743)	L-6639 (8682)	L-6640 (8740)	L-6641 (8746)	L-6642 (8739)	L-6643 (8750)
L-6644 (8749)	L-6645 (8688)	L-6646 (8751)	L-6647 (8752)	L-6648 (8745)	L-6649 (8748)	

ファブリック（N.C.）

シンプルでベーシックな織を自然素材のウール混の糸使いで多色に展開している布地です。
ウールの風合いと豊富なカラーバリエーションは様々なシーンにお使いいただけます。

※画像と実物の生地は色が異なる場合がございます。見本をお貸しすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

					
NC010	NC011	NC012	NC013	NC014	NC015
					
NC016	NC018	NC020	NC023	NC024	NC025
					
NC026	NC027	NC028	NC029	NC030	NC031
					
NC032	NC033	NC034	NC035	NC039	NC040
					
NC041	NC043	NC044	NC045	NC051	NC052
					
NC053	NC054	NC055	NC056	NC057	NC058

					
NC059	NC060	NC061	NC062	NC101	NC103
					
NC104	NC107	NC109	NC111	NC113	NC116
					
NC120	NC121	NC122	NC123	NC124	NC125
					
NC126	NC127	NC128	NC129	NC130	NC131
					
NC132	NC135	NC136	NC140	NC143	NC145
					
NC156	NC157	NC158	NC159	NC160	NC176
					
NC177	NC178	NC180	NC186		